

## 仕 様 書

### 1 品名・台数

卓上遠心機 1台

### 2 仕様詳細

- |                 |  |
|-----------------|--|
| (1) 形状          | 卓上型  |
| (2) 最大回転数       | 15,000rpm(アングルローター) 以上   |
| (3) 最大遠心力       | 20,000g (アングルローター) 以上  |
| (4) 温度設定範囲      | マイナス10℃～40℃  |
| (5) ロータ・チューブラック | 2mLチューブの場合24本以上、15mLコニカル管の場合32本以上、50mLコニカル管の場合3,500rpmまでは16本以上、3,500rpm以上10,000rpm以下は8本以上、自立型喀痰チューブ(キャップ径φ37mm以下、チューブ径φ31mm以下)の場合12本以上を同時に遠心できること。 |
| (6) バケット        | 上記チューブラックに適合するもの   |
| (7) 操作          | 回転数、遠心時間等を記憶できるメモリー機能のあること   |
| (8) 重量          | 100kg以内  |
| (9) 本体寸法        | 700mm(幅)×650mm(奥行)×400mm(高)以内  |
| (10) 電源         | 単相100V電源   |

以上を踏まえた上で、条件に該当する下記を想定機種とし、同等品も可とする

[久保田商事株式会社 テーブルトップ冷却遠心機 5500]

### 3 その他

- |           |                    |
|-----------|--------------------|
| (1) 保守点検  | 保守点検が可能な業者が道内にあること |
| (2) 搬入・据付 | 運搬・据付料(2階)を含むこと    |
| (3) 初期設定  | 納品時に行うこと           |
| (4) ロータ交換 | ツールレス方式            |